

EINSCHICHTIGE TUBEN

Verfügbar in PE, PE Green und PE PCR.

Dieses Format ermöglicht eine Füllkapazität von 5 ml bis 400 ml.

DOWNLOAD DER EMPFOHLENE ABMESSUNGEN UND FÜLLKAPAZITÄTEN

ml	ø16	ø19	ø22	ø25	ø30	ø35	ø40	ø50	ø60
5 ml	50	48							
10 ml	85	60							
15 ml	110	80	70						
20 ml		100	80	70					
25 ml		115	95	80	75				
30 ml			115	95	80	75			
40 ml				115	95	80			
50 ml				135	110	90	75		
60 ml				150	125	100	80		
75 ml					140	115	95	90	
80 ml					150	125	110	95	
100 ml						150	125	100	
125 ml						175	145	110	
150 ml							165	125	115
200 ml							200	155	130
250 ml								180	150
300 ml								205	175
350 ml									185
400 ml									205
Min h	50	48	70	70	75	75	75	90	115
Max h	110	115	115	150	150	175	200	205	205

COEX TUBE (MEHRSCHICHTIGE TUBE)

Die mehrschichtige COEX-Tube ist ein alternatives Verpackungsmodell, welches den anspruchsvollen Anforderungen des Marktes und besonderen Füllstoffen hinsichtlich Beständigkeit und Robustheit gerecht wird. Die im Co-Extrusionsverfahren hergestellte Mehrschichttube unterscheidet sich von herkömmlichen Einschichttuben durch ihre hohe Barrierewirkung.

COEX-Tuben sind in den Durchmessern 25 bis 50 mm für zylindrische Tuben und von 30 bis 40 mm für ovale Tuben erhältlich.

DOWNLOAD DER EMPFOHLENE ABMESSUNGEN UND FÜLLKAPAZITÄTEN

ml	ø25	ø30	ø35	ø40	ø50
20 ml	75	70			
25 ml	80	75			
30 ml	95	80	75		
40 ml	115	95	80		
50 ml	135	110	90	75	
60 ml	150	125	100	80	
75 ml		140	115	95	90
80 ml		150	125	110	95
100 ml			150	125	100
125 ml			175	145	110
150 ml				165	125
200 ml				200	155
250 ml					180
300 ml					205
Min h	75	70	75	75	90
Max h	150	150	175	200	205

AUGENPFLEGETUBEN

Die Augenpflegetuben der Durchmesser 16, 19 und 22 mm wurden hauptsächlich für den Bereich Gesichtspflege und Make-up entworfen. Diese können im Heißprägeverfahren, im Offsetdruck mit bis zu 6 Farben und im Siebdruck mit bis zu 5 Farben dekoriert werden. Tubenverpackungen mit einem Durchmesser von 25 mm können im Heißprägeverfahren beziehungsweise auch im Offsetdruck mit bis zu 7 Farben und im Siebdruck mit bis zu 5 Farben dekoriert werden.

Das Fassungsvermögen der Tuben variiert zwischen 7 und 60 ml.

DOWNLOAD DER EMPFOHLENE ABMESSUNGEN UND FÜLLKAPAZITÄTEN

ml	ø16	ø19	ø22	ø25
7 ml	65			
10 ml	85			
15 ml	110	80	70	
20 ml		100	80	
25 ml		115	95	80
30 ml				95
40 ml				115
50 ml				135
60 ml				150
Min h	65	80	70	80
Max h	110	115	95	150

LIPPENPFLEGETUBEN

Die für den Bereich Personal Care entwickelten Lippenpfegetuben können mit Heißfolienprägung, im Offsetdruck mit bis zu 6 Farben und im Siebdruck mit bis zu 5 Farben dekoriert werden.

DOWNLOAD DER EMPFOHLENE ABMESSUNGEN UND FÜLLKAPAZITÄTEN

ml	ø19
5 ml	48
10 ml	60
15 ml	90
Min h	48
Max h	90

OVALE TUBEN

Ovale Tuben sind als einschichtige und mehrschichtige Produkte, in PE STANDARD, PE GREEN und PE PCR erhältlich.

Die Kapazitäten variieren von 20 bis 130 ml abhängig vom gewählten Durchmesser.

DOWNLOAD DER EMPFOHLENE ABMESSUNGEN UND FÜLLKAPAZITÄTEN

ml	ø30	ø35	ø40
20 ml	70		
25 ml	75		
30 ml	80	75	
40 ml	95	80	
50 ml	110	90	75
60 ml	125	100	80
70 ml	135	115	95
75 ml		115	95
80 ml		125	110
90 ml		135	125
100 ml			125
110 ml			135
130 ml			150
Min h	70	75	75
Max h	135	135	150

XXL TUBEN

Die Großtuben mit 400 ml Füllkapazität und 60 mm Durchmesser bieten eine ansprechende Alternative zu den herkömmlichen Produktgrößen an.

Dieses Format ermöglicht eine Füllkapazität von 150 bis 400 ml und können im Heißprägeverfahren, im Offsetdruck mit bis zu 7 Farben und im Siebdruck mit bis zu 5 Farben dekoriert und ebenfalls etikettiert werden.

DOWNLOAD DER EMPFOHLENE ABMESSUNGEN UND FÜLLKAPAZITÄTEN

ml	ø60
150 ml	115
200 ml	130
250 ml	150
300 ml	175
350 ml	185
400 ml	205
Min h	115
Max h	205